



# MASTER TL5 HO

## MASTER TL5 HO 54W/827 1SL/40

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


| Allgemeine Informationen        |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Sockel                          | G5 [G5]            |
| Eigenschaften                   | ALTO® (ALTO)       |
| Lichttechnische Daten           |                    |
| Farbcode                        | 827 [CCT of 2700K] |
| Lichtstrom                      | 5.000 lm           |
| Lichtfarbe                      | Glühlampenweiß     |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K             |
| Nennlichtausbeute (nom.)        | 83 lm/W            |
| Farbwiedergabeindex (CRI)       | 85                 |
| Betrieb und Elektrik            |                    |
| Energieverbrauch                | 54,1 W             |
| Lampenstrom (Nom)               | 0,455 A            |

| Lichtregelung und Dimmen        |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Dimmbar                         | Ja                           |
| Mechanik und Gehäuse            |                              |
| Kolbenform                      | T5 [16 mm (T5)]              |
| Genehmigung und Anwendung       |                              |
| Quecksilbergehalt (Nom)         | 1,4 mg                       |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 59 kWh                       |
| Produktdaten                    |                              |
| Bestell-Produktname             | MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | MASTER TL5 HO 54W/827 1SL/40 |
| Gesamt-Produktcode              | 871150064314855              |
| Bestellcode                     | 64314855                     |
| Material-Nr. (12NC)             | 927929082755                 |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                            |

MASTER TL5 HO


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711500643148 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 40            |
| EAN Umverpackung                | 8711500868510 |

Abmessungsskizzen




| Product                      | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40 | 17 mm   | 1.149,0 mm | 1.156,1 mm | 1.153,7 mm | 1.163,2 mm |

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40

## MASTER TL5 HO

### Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40

