



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 54W/827 1SL/40

Ez a TL5 lámpa (16 mm-es csőátmérő) erős fénykibocsátást biztosít. A TL5 HP lámpa erős fénykibocsátást igénylő rendszerekben használható optimálisan, és kiváló fényáram-megmaradást, illetve színmegjelenítést biztosít. Az alkalmazási területek az irodáktól kezdve az ipari és iskolai alkalmazásokon át a kiskereskedelmi üzletekig terjednek.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5 [G5]
Jellemzők	ALTO® (ALTO)
Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Fényáram	5 000 lm
Színmegjelölés	Hagyományos fehér
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	83 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	85
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	54,1 W


Fényforrás árama (névleges)	0,455 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T5 [16 mm (T5)]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	59 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40
Teljes terméknév	MASTER TL5 HO 54W/827 1SL/40

MASTER TL5 High Output

Full EOC	871150064314855
Rendelési kód	64314855
Cikkszám (12NC)	927929082755
Helyi kód	TL55482
Számláló – mennyiség csomagonként	1


EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500643148
Számláló – csomag külső dobozonként	40
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500868510

Méretezett rajza




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40

MASTER TL5 High Output

Élettartam

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40

