



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 54W/827 1SL/40

Denne TL5-lyskilden (tube med diameter på 16 mm) gir høy lyseffekt. Den svært effektive TL5 HO-lyskilden er optimalisert for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Funksjoner	ALTO® (ALTO)
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	5 000 lm
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	83 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	85
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	54,1 W
lyskildestrøm (nom.)	0,455 A


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	59 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HO 54W/827 1SL/40
Full EOC	871150064314855
Bestillingskode	64314855
Materialenr. (12NC)	927929082755

MASTER TL5 High Output

Lokal bestillingskode	3816753
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500643148
SAP-teller – pakker per utvendige	40


EAN/UPC – boks	8711500868510
----------------	---------------

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40

MASTER TL5 High Output

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40

