



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 54W/827 1SL/40

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) emituje bardzo mocny strumień świetlny. Lampa TL5 HO została zoptymalizowana dla instalacji wymagających mocnego strumienia świetlnego. Oferuje doskonałe utrzymanie strumienia początkowego i oddawanie barw. Zakres zastosowań sięga od biur i hal przemysłowych do szkół i sklepów.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]
Cechy	ALTO® (ALTO)
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	5 000 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły biały
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	83 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	85
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	54,1 W
Lamp Current (Nom)	0,455 A

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	59 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HO 54W/827 1SL/40
Full EOC	871150064314855
Kod zamówienia	64314855
Materiał Nr (12NC)	927929082755
Numerator - Quantity Per Pack	1

MASTER TL5 HO


EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500643148
Numerator – Packs per outer box	40
EAN/UPC – Opakowanie	8711500868510

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40

MASTER TL5 HO

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40

