



MASTER TL5 Flux Înalt

MASTER TL5 HO 54W/827 1SL/40

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) oferă un flux luminos ridicat. Lampa TL5 HO este optimizată pentru instalații care necesită un flux luminos ridicat și asigură o menținere a fluxului luminos și o redare a culorii excelente. Zonele de aplicație variază de la birouri și spații industriale la școli și magazine.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Caracteristici	ALTO® (ALTO)
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	5.000 lm
Denumirea culorii	Alb incandescent
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	83 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	85
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	54,1 W
Curent lampă (nom.)	0,455 A


Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consum de energie kWh/1000 h	59 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HO 54W/827 1SL/40
Full EOC	871150064314855
Cod de comandă	64314855
Număr material (12NC)	927929082755

MASTER TL5 Flux Înalt

Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500643148
Numărător SAP – Pachete per exterior	40


EAN/UPC – Cutie	8711500868510
-----------------	---------------

Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40

MASTER TL5 Flux Înalt

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40

