



MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής



MASTER TL5 HO 54W/830 1SL/40

Αυτός ο λαμπτήρας TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) προσφέρει υψηλή φωτεινή ροή. Ο λαμπτήρας TL5 HO έχει βελτιστοποιηθεί για εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλή φωτεινή ροή, ενώ προσφέρει εξαιρετική διατήρηση φωτεινής ροής και απόδοση χρωμάτων. Οι εφαρμογές του περιλαμβάνουν από γραφεία και βιομηχανία, έως σχολεία και χώρους λιανικής πώλησης.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5 [G5]
Χαρακτηριστικά	na [Not Applicable]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]
Φωτεινή ροή	4.500 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,44
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,403
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	83 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	
82	
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	54,4 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,455 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T5 [16 mm (T5)]
Εγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,2 mg

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	55 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423562
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL5 HO 54W/830 1SL/40
Full EOC	871150064316255
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL5-54W/830HO
Κωδικός παραγγελίας	64316255


Αρ. υλικού (12NC)	927929083055
Τοπικός κωδικός	TL5-54W/830HO
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500643162
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	40
ΕΑΝ/UPC - Κιβώπο	8711500868824

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40


MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40

