



MASTER TL5 High Output



MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

Deze Philips Master TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert een hoge lichtopbrengst. De TL5 High Efficiency-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave-index. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	4.500 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	83 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	54,4 W
Lampstroom (nom.)	0,455 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	55 kWh

MASTER TL5 High Output

EPREL-registratienummer	423563
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40
Full EOC	871150063740655
Bestelcode	8711500637406


Materiaalnr. (12NC)	927929084018
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500637406
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8711500637413

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Output

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

