



MASTER TL5 High Output



MASTER TL5 HO 54W/865 1SL/40

Ez a TL5 lámpa (16 mm-es csőátmérő) erős fénykibocsátást biztosít. A TL5 HP lámpa erős fénykibocsátást igénylő rendszerekben használható optimálisan, és kiváló fényáram-megmaradást, illetve színmegjelenítést biztosít. Az alkalmazási területek az irodáktól kezdve az ipari és iskolai alkalmazásokon át a kiskereskedelmi üzletekig terjednek.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5 [G5]
Jellemzők	na [Not Applicable]
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	865 [CCT of 6500K]
Fényáram	4 200 lm
Színmegjelölés	Hideg nappali fény
Színérték X koordinátája (névleges)	0,313
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,337
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	78 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	82


Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	54,4 W
Fényforrás árama (névleges)	0,455 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T5 [16 mm (T5)]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,2 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	55 kWh

MASTER TL5 High Output

EPREL-regisztrációs szám	423565
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40
Teljes terméknév	MASTER TL5 HO 54W/865 1SL/40
Full EOC	871150064391955
Rendelési kód	64391955
Cikkszám (12NC)	927929086555


Helyi kód	TL554865
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500643919
Számláló – csomag külső dobozonként	40
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500868848

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm


Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40


MASTER TL5 High Output

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40

