



MASTER TL5 HO Xtra

MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 1SL/20

MASTER TL5 High Output Xtra mit 16 mm Röhrendurchmesser kombiniert die Vorteile der hohen Lichtströme, exzellenten Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe der TL5 High-Output Lampe mit einer langen und zuverlässigen Lebensdauer. Hauptanwendungen sind Bereiche, in denen hohe Kosten für Lampenwechsel und/oder Störungen entstehen.

Hinweise

- Das Philips HF Xtreme Vorschaltgerät garantiert die längste Lebensdauer.
- Um die Lebensdauer zu erreichen, die für 100% Betrieb angegeben ist, sollte die Helligkeit nicht unter 30% gedimmt werden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	5.000 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	83 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	54,1 W

Lampenstrom (Nom)	0,455 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	57 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20

MASTER TL5 HO Xtra


Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 1SL/20
Gesamt-Produktcode	871150026323005
Bestellcode	26323005
Material-Nr. (12NC)	927929283026
Anzahl pro Verpackung	1

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500263230
Zähler – Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8711500263247

Abmessungsskizzen


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram – MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20

Life Expectancy Diagram – MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20

MASTER TL5 HO Xtra

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20

