

MASTER TL5 High Output Xtra

MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 1SL/20

Denne TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) kombinerer fordelene ved en TL5 High Output-lyskilde (TL5 HO er utviklet for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket lumenvedlikehold og fargegjengivelse) med en lang og pålitelig levetid. Dette gir ekstra lave vedlikeholdskostnader og reduserer behovet for dyr enkeltutskiftning. De viktigste bruksområdene er steder der utskiftningskostnadene og/eller kostnadene ved avbrudd er høye.

Warnings and safety

- Philips HF Xtreme-forkoblinger sikrer lengst levetid.
- For å oppnå de oppgitte levetidene for 100 % drift skal du ikke dimme under 30 %.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektronikk	
Sokkelbase	G5 [G5]	Effektforbruk	54,1 W
		lyskildestrom (nom.)	0,455 A
Teknisk belysning		Kontroller og dimming	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]	Kan dimmes	Ja
Lysytelse	5 000 lm	Mekanikk og innfatning	
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Korrelerert fargetemperatur (nom)	3000 K	Godkjenning og bruksområde	
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	83 lm/W	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82		


MASTER TL5 High Output Xtra

Energiforbruk kWh/1000 t	57 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 1SL/20
Full EOC	871150026323005
Bestillingskode	26323005
Materialenr. (12NC)	927929283026

Målskisse



Fotometriske data





Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20

Lokal bestillingskode	3816779
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500263230
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8711500263247

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm


MASTER TL5 High Output Xtra

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20

