



# T5 High Output

## F54T5/TL841/HO/XLL 40PK

Les lampes HO T5 de Philips sont respectueuses de l'environnement, ultra-fines, offrent un flux lumineux extraordinaire et ont une durée de vie supérieure.


### Données du produit

Renseignements généraux		Mécanique et boîtier	
Culot-Base	G5 [G5]	Forme de l'ampoule	T5 [16 mm (T5)]
Données techniques sur l'éclairage		Approbation et utilisation	
Code de couleur	841 [CCT of 4100K]	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
Flux lumineux	5 000 lm	Consommation d'énergie en kWh/1000 h	57 kWh
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)	Données de produit	
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K	Nom du produit de la commande	F54T5/TL841/HO/XXL 40 PK
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W	Nom complet du produit	F54T5/TL841/HO/XXL 40PK
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82	Code de commande	453976
Fonctionnement et électricité		Numéro de matériau (12 N.C.)	927929284020
Consommation	54,1 W	Numérateur – Quantité par emballage	1
Courant de la lampe (nom.)	0,455 A	EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677453978
Commandes et gradation		Numérateur – Emballages par boîte extérieure	40
Intensité variable	Oui	EAN/CUP – Boîte	50046677453973


# T5 High Output

## Schéma dimensionnel

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F54T5/TL841/HO/XXL 40 PK	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm




## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - F54T5/TL841/HO/XXL 40 PK

## Durée de vie




Life Expectancy Diagram - F54T5/TL841/HO/XXL 40 PK



Life Expectancy Diagram - F54T5/TL841/HO/XXL 40 PK

## T5 High Output

### Durée de vie



Life Expectancy Diagram - F54T5/TL841/HO/XXL 40 PK

Lumen Maintenance Diagram - F54T5/TL841/HO/XXL 40 PK

