



T5 High Output

F54T5/TL850/HO/XLL 40PK


Les lampes HO T5 de Philips sont respectueuses de l'environnement, ultra-fines, offrent un flux lumineux extraordinaire et ont une durée de vie supérieure.

Données du produit

Renseignements généraux		Mécanique et boîtier	
Culot-Base	G5 [G5]	Forme de l'ampoule	T5 [16 mm (T5)]
Données techniques sur l'éclairage		Approbation et utilisation	
Code de couleur	850 [CCT of 5000K]	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
Flux lumineux	4 800 lm	Consommation d'énergie en kWh/1000 h	57 kWh
Désignation de couleur	Lumière du jour	Données de produit	
Température de couleur proximale (nom.)	5000 K	Nom du produit de la commande	F54T5/TL850/HO/XXL 40 PK
Efficacité lumineuse (nominale)	80 lm/W	Nom complet du produit	F54T5/TL850/HO/XLL 40PK
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82	Code de commande	453984
Fonctionnement et électricité		Numéro de matériau (12 N.C.)	927929285020
Consommation	54 W	Numérateur – Quantité par emballage	1
Courant de la lampe (nom.)	0,455 A	EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677453985
Commandes et gradation		Numérateur – Emballages par boîte extérieure	40
Intensité variable	Oui	EAN/CUP – Boîte	50046677453980

T5 High Output

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F54T5/TL850/HO/XXL 40 PK	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

