



TL5 Essential HO Super 80

TL5 Essential HO 54W/830 1SL/40

Low-pressure mercury discharge T5 lamp with tubular 16 mm envelope and high lumen output.

Warnings and safety

- 20,000 hours lifetime (50% survival point, 3-hour cycle) with ENEC-compliant preheat ballast Lifetime performance may differ on non-ENEC-compliant ballasts


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5 [G5]
Caratteristiche	HO [High Output]
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	5.000 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	87 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	82
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	54 W
Corrente lampada (Nom)	0,460 A
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	2,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	54 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TL5 Essential HO 54W/830 1SL/40
Nome completo prodotto	TL5 Essential HO 54W/830 1SL/40
Full EOC	871829118274000
Codice d'ordine	18274000
Codice materiale (12NC)	927929383040
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291182740
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8718291182757


TL5 Essential HO Super 80

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential HO 54W/830 1SL/40	17,0 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential HO 54W/830 1SL/40

