



TL5 Essential HO Super 80

TL5 Essential HO 54W/840 1SL/40

Lâmpada fluorescente tubular T5 de mercúrio (baixa pressão de descarga) com 16 mm de diâmetro e alto fluxo luminoso.

Avisos e Segurança

- 20.000 horas de vida com reator de partida programada (pré-aquecimento).


Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5 [G5]
Características	HO [High Output]
Dados técnicos de luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo luminoso	5.000 lm
Designação da cor	Luz natural fria (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	87 lm/W
Color rendering index (CRI)	82
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	54 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,460 A
Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	54 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TL5 Essential HO 54W/840 1SL/40
Nome do produto completo	TL5 Essential HO 54W/840 1SL/40
Full EOC	871829117836100
Descrição do código local	LAMPADA FLUOR TUBULAR TL5-54W-ESS/840
Código de encomenda	927929384040
Nº do material (12NC)	927929384040
Código local	TL5-54W-ESS/840
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718291178361
Numerador SAP — Embalagens por exterior	40
EAN/UPC - caixa	8718291178378


TL5 Essential HO Super 80

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential HO 54W/840 1SL/40	17,0 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential HO 54W/840 1SL/40

