



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Sockel	G5 [G5]	Dimmbar	Ja
Eigenschaften	na [Not Applicable]	Mechanik und Gehäuse	
Lichttechnische Daten		Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Genehmigung und Anwendung	
Lichtstrom	7'000 lm	Quecksilbergehalt (Nom)	1.2 mg
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	88 kWh
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Produktdaten	
Nennlichtausbeute (nom.)	82 lm/W	Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40
Farbwiedergabeindex (CRI)	82	Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40
Betrieb und Elektrik		Gesamt-Produktcode	871150064436755
Energieverbrauch	79.8 W	Bestellcode	64436755
Lampenstrom (Nom)	0.530 A	Material-Nr. (12NC)	927929583018
		Anzahl pro Verpackung	1

MASTER TL5 HO


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500644367
Zähler – Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500644374

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40	17 mm	1'449.0 mm	1'456.1 mm	1'453.7 mm	1'463.2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40

MASTER TL5 HO

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40

