



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40

Deze Philips Master TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert een hoge lichtopbrengst. De TL5 High Efficiency-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave-index. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	7.000 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	82 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	79,8 W


Lampstroom (nom.)	0,530 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	88 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40

MASTER TL5 High Output

Full EOC	871150064436755
Bestelcode	64436755
Materiaalnr. (12NC)	927929583018
Lokale code	TL580W830IP
Numerator - Aantal per pak	1


EAN/UPC - product/behuizing	8711500644367
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8711500644374

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40

MASTER TL5 High Output

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40

