



MASTER TL5 High Output



MASTER TL5 HO 80W/830 1SL/40

Deze Philips Master TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert een hoge lichtopbrengst. De TL5 High Efficiency-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave-index. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	6.550 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	82 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	81


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	79,8 W
Lampstroom (nom.)	0,530 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	80 kWh

MASTER TL5 High Output

EPREL-registratienummer	423569
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO 80W/830 1SL/40
Full EOC	871150071040655
Beschrijving lokale code	TL580W830
Bestelcode	71040655


Materiaalnr. (12NC)	927929583057
Lokale code	TL580W830
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500710406
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8711500868855

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40


MASTER TL5 High Output

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40

