



# MASTER TL5 HO



## MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40

Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales                 |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Culot                                  | G5 [G5]                     |
| Caractéristiques                       | HO Alto® [High Output Alto] |
| Référence de mesure de flux            | Sphere                      |
| Données techniques de l'éclairage      |                             |
| Code couleur                           | 840 [CCT of 4000K]          |
| Flux lumineux                          | 6.550 lm                    |
| Désignation de la couleur              | Blanc froid (CW)            |
| Coordonnée chromatique X               | 0,38                        |
| Coordonnée chromatique Y               | 0,38                        |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 4000 K                      |
| Efficacité lumineuse (nominale)        | 82 lm/W                     |
| Indice de rendu de couleur (IRC)       | 81                          |
| Fonctionnement et électricité          |                             |
| Consommation électrique                | 79,8 W                      |


| Courant lampe (nom.)               | 0,530 A                      |
|------------------------------------|------------------------------|
| Commandes et gradation             |                              |
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui                          |
| Mécanique et boîtier               |                              |
| Forme de la lampe                  | T5 [16 mm (T5)]              |
| Approbation et application         |                              |
| Classe d'efficacité énergétique    | G                            |
| Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 1,2 mg                       |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 80 kWh                       |
| Numéro d'enregistrement EPREL      | 423570                       |
| Données du produit                 |                              |
| Nom du produit de la commande      | MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40 |
| Nom de produit complet             | MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40 |

MASTER TL5 HO

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Code EOC               | 871150064438155 |
| Code de commande       | 64438155        |
| Code 12NC              | 927929584018    |
| Code de commande local | TL580W840IP     |
| Quantité par pack      | 1               |


|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8711500644381 |
| Conditionnement par carton | 40            |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8711500644398 |

Schéma dimensionnel




| Product                      | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40 | 17 mm   | 1.449,0 mm | 1.456,1 mm | 1.453,7 mm | 1.463,2 mm |

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40

