



# MASTER TL5 High Output



## MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40

Deze Philips Master TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert een hoge lichtopbrengst. De TL5 High Efficiency-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave-index. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	HO Alto® [High Output Alto]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	6.550 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	82 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	81

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	79,8 W
Lampstroom (nom.)	0,530 A

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]


Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	80 kWh

# MASTER TL5 High Output

EPREL-registratienummer	423570
<b>Productgegevens</b>	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40
Full EOC	871150064438155
Bestelcode	64438155
Materiaalnr. (12NC)	927929584018


Lokale code	TL580W840IP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500644381
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8711500644398

## Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40


# MASTER TL5 High Output

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40

