



MASTER TL5 High Output



MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver et højt lysudbytte. TL5 HO lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Anvendelsesområderne spænder fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	HO Alto® [High Output Alto]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	6.550 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	82 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	81


Drift og el	
Strømforbrug	79,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,530 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	80 kWh
EPREL-registreringsnummer	423571

MASTER TL5 High Output

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/40
Full EOC	871150071045155
Beskrivelse af lokal kode	2051005683
Ordrekode	71045155
Materialenr. (12NC)	927929584057
Lokal ordrekode	2051005683


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500710451
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8711500868862

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40


MASTER TL5 High Output

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

