



MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής



MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/20

Αυτός ο λαμπτήρας TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) προσφέρει υψηλή φωτεινή ροή. Ο λαμπτήρας TL5 HO έχει βελτιστοποιηθεί για εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλή φωτεινή ροή, ενώ προσφέρει εξαιρετική διατήρηση φωτεινής ροής και απόδοση χρωμάτων. Οι εφαρμογές του περιλαμβάνουν από γραφεία και βιομηχανία, έως σχολεία και χώρους λιανικής πώλησης.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5 [G5]
Χαρακτηριστικά	HO Alto® [High Output Alto]
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	7.000 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	82 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	79,8 W

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,530 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T5 [16 mm (T5)]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,2 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	88 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423571


MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/20
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/20
Full EOC	871150071045105
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	MTL5HO80/840
Κωδικός παραγγελίας	71045105
Αρ. υλικού (12NC)	927929584061


Τοπικός κωδικός	MTL5HO80/840
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500710451
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	20
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500894045

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/20

Διάρκεια ζωής




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/20

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/20

