



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 80W/865 UNP/4C

This TL5 lamp (tube diameter 16 mm) offers high light output. The TL5 HO lamp is optimized for installations requiring high light output and offers excellent lumen maintenance and color rendering. Application areas vary from offices and industry to schools and retail environments.

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Données du produit


Renseignements généraux		Commandes et gradation	
Culot-Base	G5 [G5]	Intensité variable	Oui
Caractéristiques	na [Not Applicable]		
Données techniques sur l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code de couleur	865 [CCT of 6500K]	Forme de l'ampoule	T5 [16 mm (T5)]
Flux lumineux	6 300 lm		
Désignation de couleur	Lumière du jour froide	Approbation et utilisation	
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Efficacité lumineuse (nominale)	79 lm/W	Consommation d'énergie en kWh/1000 h	88 kWh
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82		
Fonctionnement et électricité		Données de produit	
Consommation	80 W	Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HO 80W/865 UNP/40
Courant de la lampe (nom.)	0,530 A	Nom complet du produit	MASTER TL5 HO 80W/865 UNP/4C
		Full EOC	871150064440455
		Code de commande	211532
		Numéro de matériau (12 N.C.)	927929586518

MASTER TL5 High Output

Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	8711500644404
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	40


EAN/CUP – Boîte	8711500644411
-----------------	---------------

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/865 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/865 UNP/40

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/865 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/865 UNP/40

MASTER TL5 High Output

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/865 UNP/40

