

MASTER TL5 HO



MASTER TL5 HO 80W/865 1SL/40

Bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) yüksek ışık çıkışı sağlar. TL5 HO lambası, yüksek ışık çıkışı gerektiren kurulumlarda kullanılmaya çok uygundur ve mükemmel lümen sürekliliği ve renksel geriverim sunar. Uygulama alanları, ofisler ve endüstriyel alanlardan, okullara ve perakende satış yapılan ortamlara kadar çeşitlilik gösterir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağız kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Lamba Akımı (Nom)	
Kapak Tabanı	G5	0,530 A	
Özellikler	na [Not Applicable]	Kontroller ve Dim Etme	
Akış ölçüm referansı	Sphere	Dim Edilebilir	
Işık Teknik Ayrıntıları		Evet	
Renk Kodu	865 [CCT of 6500K]	Mekanik ve Muhafaza	
Işık Akısı	6.300 lm	Lamba Biçimi	
Renk Kodlaması	Soğuk Gün Işığı	T5 [16 mm (T5)]	
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,313	Onay ve Uygulama	
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,337	Enerji Verimliliği Sınıfı	
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	G	
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	79 lm/W	Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	
Renk oluşturma dizini (CRI)	82	1,2 mg	
Çalıştırma ve Elektrik		Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	
Güç Tüketimi	79,8 W	80 kWh	
		EPREL Kayıt Numarası	
		423572	
		Ürün Verileri	
		Sipariş ürün adı	
		MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40	
		Tam ürün adı	
		MASTER TL5 HO 80W/865 1SL/40	
		Tam ürün kodu	
		871150071047555	

MASTER TL5 HO

Sipariş kodu	71047555
Malzeme No. (12NC)	927929586557
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500710475


Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	40
EAN/UPC - Kutu	8711500868879

Boyutlu çizim




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40

MASTER TL5 HO

Kullanım Ömrü

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40

