



MASTER TL5 HO Secura



MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40

Questa lampada TL5 High Output Secura (diametro tubo 16 mm) presenta un rivestimento protettivo che trattiene i frammenti di vetro e i componenti della lampada in caso di rottura accidentale. La lampada è facilmente identificabile tramite un anello blu su un'estremità. Le aree di applicazione includono tutti i luoghi in cui i frammenti di vetro possono disturbare le attività e influire sulla sicurezza dei prodotti e delle persone, ad esempio il settore degli alimenti e delle bevande. Questa lampada è conforme alle norme HACCP e supporta la certificazione HACCP.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.
- Per garantire l'integrità del rivestimento, si consiglia vivamente di sostituire le lampade Secura prima o al momento del raggiungimento della durata della lampada specificata (50% di guasti con ciclo di commutazione on/off di 3 ore).

Dati del prodotto

Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	G5		82 lm/W
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Consumo energetico	80,0 W
Flusso luminoso	6.550 lm	Corrente lampada (Nom)	0,530 A
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Controlli e dimmerazione	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38	Dimmerabile	SI
Coordinata cromaticità Y (Nom)	0,38		
Temperatura del colore correlata	4000 K		

MASTER TL5 HO Secura

Meccanica e corpo

Forma lampadina	T5
-----------------	----

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	80 kWh
Numero di registrazione EPREL	423573

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40


Full EOC	871150095235655
Descrizione codice locale	8084HOSEC
Codice d'ordine	95235655
Codice materiale (12NC)	927929684018
Codice locale	8084HOSEC
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500952356
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8711500952363

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO Secura

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

