



MASTER TL5 High Output Secura



MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

Denne TL5 High Output Secura-lyskilden (tubediameter 16 mm) har et beskyttende lag som holder glass- og lysrørkomponenter sammen hvis lyskilden knuses.

Lyskilden kan enkelt gjenkjennes på den blå ringen rundt den ene enden. Den kan brukes på alle områder der glasskår kan forstyrre driften og påvirke sikkerheten for produkter og personer, f.eks. innen mat- og drikkevareindustrien. Denne lyskilden er i samsvar med HACCP-bestemmelsene og er sertifisert av HACCP.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	6 550 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	82 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80


Drift og elektronikk	
Effektforbruk	80,0 W
lyskildestrom (nom.)	0,530 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	80 kWh

MASTER TL5 High Output Secura

EPREL-registreringsnummer	423573
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
Full EOC	871150095235655
Lokal kodebeskrivelse	3816748
Bestillingskode	927929684018


Materialenr. (12NC)	927929684018
Lokal bestillingskode	3816748
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500952356
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8711500952363

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm


Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Output Secura

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

