

MASTER TL5 High Output Xtra

MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 1SL/20

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) har både en lang levetid og fordelene ved en TL5 HO lyskildes høje lysudbytte, bevarelse af lumen og gode farvegengivelse. Resultatet er minimale vedligeholdelsesomkostninger og besparelser.

Advarsler og sikkerhed

- Den længste levetid får du med Philips HF Xtreme forkobling.
- For at opnå den angivne levetid ved 100 % drift anbefales det, at der ikke anvendes dæmpning under 30 %.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	7.000 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	80 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og el	
Strømforbrug	79,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,530 A


Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	88 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20
Det fulde produkt navn	MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 1SL/20
Full EOC	871150026261505
Ordrekode	26261505

MASTER TL5 High Output Xtra

Materialenr. (12NC)	927929783026
Lokal ordrekode	2051009511
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500262615
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20


EAN/UPC – kasse	8711500262882
-----------------	---------------

Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

MASTER TL5 High Output Xtra

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

