

PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής Xtra

MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 1SL/20

Αυτός ο λαμπτήρας TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του λαμπτήρα υψηλής φωτεινής ροής TL5 High Output (οι λαμπτήρες TL5 HO έχουν βελτιστοποιηθεί για εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλής φωτεινής ροής και προσφέρουν εξαιρετική διατήρηση φωτεινής ροής και απόδοση χρωμάτων) με μια μεγάλη και αξιόπιστη διάρκεια ζωής. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης και εξοικονόμηση στις δαπανηρές μεμονωμένες αντικαταστάσεις. Κυρίως έχει εφαρμογή σε σημεία όπου το κόστος αντικατάστασης λαμπτήρων και/ή διακοπών λειτουργίας είναι υψηλό.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα όργανα λειτουργίας Philips HF Xtreme εξασφαλίζουν τη μέγιστη διάρκεια ζωής.
- Για επίτευξη της διάρκειας ζωής που προδιαγράφεται για λειτουργία 100%, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται ρύθμιση έντασης κάτω από 30%.
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5 [G5]
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]
Φωτεινή ροή	7.000 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	80 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	
82	
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	79,8 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,530 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής Xtra

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Σχήμα λαμπτήρα	T5 [16 mm (T5)]
----------------	-----------------

Έγκριση και Εφαρμογή


Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	3,0 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	88 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 1SL/20


Full EOC	871150026261505
Κωδικός παραγγελίας	26261505
Αρ. υλικού (12NC)	927929783026
Τοπικός κωδικός	TL5-80W/830HOX
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500262615
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	20
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500262882

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm




Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής Xtra

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

