



# MASTER TL5 High Output Xtra

## MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 1SL/20

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) combina i vantaggi di una lampada TL5 High Output (le lampade TL5 HO sono ottimizzate per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offrono mantenimento lumen e resa dei colori eccellenti) con una lunga durata affidabile. Questo risulta in costi di manutenzione particolarmente contenuti e riduce le costose sostituzioni dei punti luce. Le applicazioni principali riguardano ambienti dove i costi di sostituzione delle lampade e/o i costi associati alle interruzioni sono molto elevati.

### Warnings and safety

- L'alimentatore Philips HF Xtreme garantisce la durata più lunga.
- Per ottenere le durate indicate per il funzionamento al 100%, evitare la regolazione del flusso inferiore al 30%.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	G5 [G5]	Consumo energetico	79,8 W
		Corrente lampada (Nom)	0,530 A
Dati tecnici di illuminazione		Controlli e dimmerazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Dimmerabile	Sì
Flusso luminoso	7.000 lm		
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Meccanica e corpo	
Temperatura del colore correlata	3000 K	Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	80 lm/W		
Indice di resa cromatica (CRI)	82		

# MASTER TL5 High Output Xtra

## Approvazione e applicazione


Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	88 kWh

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 1SL/20
Full EOC	871150026261505
Codice d'ordine	26261505


Codice materiale (12NC)	927929783026
Codice locale	TL58083XTRA
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500262615
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8711500262882

## Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



## Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20



# MASTER TL5 High Output Xtra

## Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

