



MASTER TL5 HO Xtra



MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 1SL/20

MASTER TL5 High Output Xtra mit 16 mm Röhrendurchmesser kombiniert die Vorteile der hohen Lichtströme, exzellenten Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe der TL5 High-Output Lampe mit einer langen und zuverlässigen Lebensdauer. Hauptanwendungen sind Bereiche, in denen hohe Kosten für Lampenwechsel und/oder Störungen entstehen.

Hinweise

- Das Philips HF Xtreme Vorschaltgerät garantiert die längste Lebensdauer.
- Um die Lebensdauer zu erreichen, die für 100% Betrieb angegeben ist, sollte die Helligkeit nicht unter 30% gedimmt werden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	G5 [G5]	Energieverbrauch	80.4 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0.530 A
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	6'400 lm	Mechanik und Gehäuse	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Farbkoordinate X (Nom)	0.38	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate Y (nom.)	0.38	Energieeffizienzklasse	G
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Quecksilbergehalt (max.)	3 mg
Nennlichtausbeute (nom.)	80 lm/W	Quecksilbergehalt (Nom)	3.0 mg
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

MASTER TL5 HO Xtra

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	81 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423574
Produkt	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 1SL/20
Gesamt-Produktcode	871150026303205
Bestellcode	26303205


Material-Nr. (12NC)	927929784026
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500263032
Zähler – Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8711500263049

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20	17 mm	1'449.0 mm	1'456.1 mm	1'453.7 mm	1'463.2 mm



Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20

MASTER TL5 HO Xtra

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20

