



MASTER TL5 HO Xtra



MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 1SL/20

Światłówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) łączy zalety światłówki TL5 High Output (lampy TL5 HO są zoptymalizowane pod kątem instalacji wymagających wysokiego strumienia świetlnego, dlatego oferują doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego i oddawanie barw) z wysoką trwałością i bezawaryjnością. Pozwala to zminimalizować koszty eksploatacji i rzadziej wymieniać drogie oświetlenie punktowe. Lampa jest przeznaczona przede wszystkim do miejsc, w których koszty wymiany oświetlenia lub koszty przestojów są wysokie.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Najlepszą trwałość osiąga, współpracując ze statecznikiem Philips HF Xtreme.
- Aby lampa zachowała deklarowaną trwałość, nie należy jej przyciemniać do poziomu poniżej 30% maksymalnego strumienia świetlnego.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Dane produktu

Informacje ogólne		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]	80	
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Dane techniczne oświetlenia		Zużycie energii	80,4 W
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Lamp Current (Nom)	0,530 A
Strumień Świetlny	6 400 lm	Układy sterowania i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Z możliwością przyciemniania	Tak
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38	Mechanika i korpus	
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38	Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K		
Skuteczność świetlna (znanionowa) (Nom)	80 lm/W		

MASTER TL5 HO Xtra


Certyfikaty i zastosowania		Full EOC	
Klasa Efektywności Energetycznej	G	Kod zamówienia	871150026303205
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	3 mg	Materiał Nr (12NC)	26303205
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3,0 mg	Numerator - Quantity Per Pack	927929784026
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	81 kWh	Numerator - Packs per outer box	1
Numer Rejestracyjny EPREL	423574	EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500263032
Dane techniczne produktu		Numerator - Packs per outer box	20
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20	EAN/UPC – Opakowanie	8711500263049
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 1SL/20		

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm



Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20

MASTER TL5 HO Xtra

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20

