



MASTER PL-L

Extérieur 4 Broches

MASTER PL-L POLAR 24W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar est une lampe fluorescente compacte et linéaire à puissance moyenne à haute, généralement utilisée pour les applications à température plus faible telles que l'éclairage extérieur et les chambres froides. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans les applications à température plus basse. La lampe est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF tant électromagnétique qu'électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement, ainsi que par l'appareillage de contrôle appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	2G11 [2G11]	75 lm/W	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15'000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	
		82	
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Consommation électrique	24.0 W
Flux lumineux	1'800 lm	Courant lampe (nom.)	0.350 A
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)		
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K		

MASTER PL-L Extérieur 4 Broches

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Approbation et application


Taux de mercure (Hg) (nom.)	2.0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	26 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER PL-L Polar 24W/830/4P 1CT/25
Nom de produit complet	MASTER PL-L POLAR 24W/830/4P 1CT/25


Code EOC	871150026154040
Code de commande	26154040
Code 12NC	927930583070
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500261540
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500261557

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 24W/830/4P 1CT/25	39.0 mm	18.0 mm	290 mm	315 mm	321.6 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L Polar 24W/830/4P 1CT/25

