



MASTER PL-L Polar 4 Pin

MASTER PL-L POLAR 36W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní zářivky se středním až vysokým příkonem používané zpravidla za nízkých teplot, například pro venkovní osvětlení nebo osvětlení chlazených skladů. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon při použití za nízkých teplot. Konstrukce je uzpůsobena pro provoz s elektromagnetickými a elektronickými HF předřadníky a je vybavena nástrčnou patičí.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	2G11 [2G11]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h
Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	2 900 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	81 lm/W


Index podání barev (CRI)	>80
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	36,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,445 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg

MASTER PL-L Polar 4 Pin

Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER PL-L Polar 36W/830/4P 1CT/25
Celý název výrobku	MASTER PL-L POLAR 36W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150026158840
Objednací kód	26158840
Číslo materiálu (12NC)	927931083070


Místní kód	PLLOUT3683
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500261588
Číslování SAP – balení v krabici	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500261595

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 36W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	385 mm	410 mm	416,6 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L Polar 36W/830/4P 1CT/25

