



# MASTER PL-L Extérieur 4 Broches

## MASTER PL-L POLAR 36W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar est une lampe fluorescente compacte et linéaire à puissance moyenne à haute, généralement utilisée pour les applications à température plus faible telles que l'éclairage extérieur et les chambres froides. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans les applications à température plus basse. La lampe est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF tant électromagnétique qu'électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

### Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement, ainsi que par l'appareillage de contrôle appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales                  |                    | Efficacité lumineuse (nominale)  |         |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------|
| Culot                                   | 2G11 [2G11]        | 81 lm/W                          |         |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 15.000 h           | Indice de rendu de couleur (IRC) |         |
|                                         |                    | >80                              |         |
| Données techniques de l'éclairage       |                    | Fonctionnement et électricité    |         |
| Code couleur                            | 830 [CCT of 3000K] | Consommation électrique          | 36,0 W  |
| Flux lumineux                           | 2.900 lm           | Courant lampe (nom.)             | 0,445 A |
| Désignation de la couleur               | Blanc chaud (WW)   |                                  |         |
| Température de couleur corrélée (nom.)  | 3000 K             |                                  |         |

## MASTER PL-L Extérieur 4 Broches

### Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

### Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.) 2,0 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 40 kWh

### Données du produit

Nom du produit de la commande MASTER PL-L Polar 36W/830/4P 1CT/25

Nom de produit complet MASTER PL-L POLAR 36W/830/4P 1CT/25

Code EOC 871150026158840

Code de commande 26158840

Code 12NC 927931083070


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8711500261588

Conditionnement par carton 25


Codes EAN/UPC – Boîte 8711500261595

### Schéma dimensionnel



| Product                             | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max)  |
|-------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| MASTER PL-L Polar 36W/830/4P 1CT/25 | 39,0 mm | 18,0 mm  | 385 mm  | 410 mm  | 416,6 mm |

### Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L Polar 36W/830/4P 1CT/25

