



MASTER PL-L Polar 4 Pin

MASTER PL-L POLAR 36W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt voor toepassingen met lagere temperaturen, zoals buitenverlichting en koelhuizen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in toepassingen met lagere temperaturen. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA's en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door de het toegepaste VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2G11 [2G11]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	2.900 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	81 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	>80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	36,0 W
Lampstroom (nom.)	0,445 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

MASTER PL-L Polar 4 Pin

Keurmerken en classificaties


Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTER PL-L Polar 36W/830/4P 1CT/25
Volledige productnaam	MASTER PL-L POLAR 36W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150026158840


Bestelcode	26158840
Materiaalnr. (12NC)	927931083070
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500261588
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500261595

Maatschets



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 36W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	385 mm	410 mm	416,6 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L Polar 36W/830/4P 1CT/25

