



MASTER PL-L Polar 4 Pin



MASTER PL-L POLAR 36W/840/4P 1CT/25

A MASTER PL-L Polar egy közepes–nagy teljesítményű lineáris kompakt fénycső, amelynek jellemző felhasználási területe az alacsony hőmérsékletű alkalmazások köre (például kültéri világítás vagy hűtött raktárak). Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia optimális teljesítményt garantál alacsony környezeti hőmérsékletű alkalmazások esetén. Kialakítása lehetővé teszi elektromágneses és elektronikus nagyfrekvenciás előtét használatát is, és gyorscsatlakozós fejjel készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá csatlakozó előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	2G11 [2G11]
Fényáramméri referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	2 800 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38

Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	81 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	36,3 W
Fényforrás árama (névleges)	0,445 A

MASTER PL-L Polar 4 Pin

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	2,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	37 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423576

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTER PL-L Polar 36W/840/4P
	1CT/25


Teljes terméknév	MASTER PL-L POLAR 36W/840/4P
	1CT/25
Full EOC	871150026160140
Rendelési kód	26160140
Cikkszám (12NC)	927931084070
Helyi kód	PLL36844
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500261601
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500261618

Méretezett rajza



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 36W/840/4P	39,0 mm	18,0 mm	385 mm	410 mm	416,6 mm
1CT/25					

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L Polar 36W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar 4 Pin

