



MASTER PL-L Polar 4P



MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar ist ideal für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei niedrigen Temperaturen sichergestellt. Die Lampe kann mit elektromagnetischem oder elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden und ist mit einem einsteckbaren und herausziehbaren Lampensockel ausgestattet.

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	
Sockel	2G11	Nennlichtausbeute (nom.)	4000 K
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbwiedergabeindex (CRI)	87 lm/W
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Energieverbrauch	55,3 W
Lichtstrom	4.650 lm	Lampenstrom (Nom)	0,550 A
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)		
Farbkoordinate X (Nom)	0,38		
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38		

MASTER PL-L Polar 4P

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	2 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	56 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423577
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25


Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25
Gesamt-Produktcode	871150026164940
Bestellcode	26164940
Material-Nr. (12NC)	927931584070
Lokaler Bestellcode	PLL55840OUT
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500261649
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500261656

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	510 mm	535 mm	541,6 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar 4P

