



MASTER PL-S 2 ακίδων



MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX

Ο MASTER PL-S είναι ένας αποδοτικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού χαμηλής τάσης, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται για διακοσμητικούς σκοπούς και σε εφαρμογές προσανατολισμού. Η πρωτότυπη κατοχυρωμένη από τη Philips τεχνολογία γέφυρας εγγυάται βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή, επιτρέποντας περισσότερο φως και υψηλότερη απόδοση από την τεχνολογία bended. Η έκδοση 2 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα βυσματωτής εισαγωγής/αποσπώμενης εξαγωγής.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας
- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα
- Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης φωτισμού
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G23 [G23]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	10.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	250 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)


Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,38
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,38
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	48 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	5,5 W

MASTER PL-S 2 ακίδων

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,180 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	1,4 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	6 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423579
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/ 5X10BOX


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150026048270
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	PLS5W/84
Κωδικός παραγγελίας	26048270
Αρ. υλικού (12NC)	927935284011
Τοπικός κωδικός	PLS5W/84
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500260482
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500260505

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	67 mm	83 mm	105 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 2 ακίδων

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX

