

PL-S consumer products



PL-S 7W/827/2P 1PP/10

The 2-pin version is designed for operation on electromagnetic gear and is provided with a plug-in/pull-out lamp base. Not suitable for dimming.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G23 [G23]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	10 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	400 lm
Värimerkki	Hehkulamppu, valkoinen
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,463
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	57 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	7,2 W


Lampun virta (nim.)	0,175 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423583
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	PL-S 7W/827/2P 1PP/10
Koko tuotenimi	PL-S 7W/827/2P 1PP/10
Full EOC	871150070310125
Paikallisen koodin kuvaus	4923607
Tilauskoodi	70310125

PL-S consumer products

Tuotekoodi (12NC)	927935682767
Paikallinen koodi	4923607
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500703101


SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500897374

Mittapiirros




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 7W/827/2P 1PP/10	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - PL-S 7W/827/2P 1PP/10

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - PL-S 7W/827/2P 1PP/10



Life Expectancy Diagram - PL-S 7W/827/2P 1PP/10

PL-S consumer products

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - PL-S 7W/827/2P 1PP/10

