



MASTER PL-S 4 ακίδων



MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX

Ο MASTER PL-S είναι ένας αποδοτικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού χαμηλής τάσης, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται για διακοσμητικούς σκοπούς και σε εφαρμογές προσανατολισμού. Η πρωτότυπη, κατοχυρωμένη με ευρεσιτεχνία, τεχνολογία γέφυρας της Philips εγγυάται βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή, επιτρέποντας περισσότερο φως και υψηλότερη απόδοση από την τεχνολογία bended. Η έκδοση 4 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα βυσματωτής εισαγωγής/αποσπώμενης εξαγωγής.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα, όπως και τα εφαρμοζόμενα όργανα λειτουργίας HF
- Μικρότερη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε περίπτωση συχνών ενεργοποιήσεων/απενεργοποιήσεων και πλημμελώς προθερμασμένων ηλεκτροδίων
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Συντεταγμένη χρωματικότητα Υ (ονομ.)	
Βάση-κάλυμα	2G7 [2G7]	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	0,38
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	4000 K
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	62 lm/W
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]	Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	80
Φωτεινή ροή	400 lm	Κατανάλωση ενέργειας	7,2 W
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)		
Συντεταγμένη χρωματικότητα Χ (ονομ.)	0,38		

MASTER PL-S 4 ακίδων

Ένταση ρεύματος λαμπήρα (ονομ.)	0,175 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	1,4 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	8 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423587
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/ 5X10BOX


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150026076570
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	PLS7W/84/4P
Κωδικός παραγγελίας	26076570
Αρ. υλικού (12NC)	927935884011
Τοπικός κωδικός	PLS7W/84/4P
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500260765
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500260789

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	96 mm	113 mm	119,1 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 4 ακίδων

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX

