

MASTER PL-S 2 Pin



MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-S is een efficiënte compacte laagvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt voor decoratieve en oriëntatiedoeleinden. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan met de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G23 [G23]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	590 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38


Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	67 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	8,8 W
Lampstroom (nom.)	0,170 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

MASTER PL-S 2 Pin

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	1,4 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
EPREL-registratienummer	423591
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC
Volledige productnaam	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC


Full EOC	871150026087170
Bestelcode	26087170
Materiaalnr. (12NC)	927936084011
Lokale code	PLS9W840
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500260871
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8711500260895

Maatschets



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-S 2 Pin

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

