



MASTER PL-S 4 Pin



MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané zpravidla pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	2G7 [2G7]
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	570 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	73 lm/W
Index podání barev (CRI)	80


Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	8,8 W
Proud zdroje (jmen.)	0,170 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423594

MASTER PL-S 4 Pin

Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Celý název výrobku	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150026096370
Objednací kód	26096370
Číslo materiálu (12NC)	927936284011

Místní kód	PLS9844P
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500260963
Číslování SAP – balení v krabičce	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500260987

Rozměrové výkresy





Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	128 mm	145 mm	151,1 mm

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 4 Pin

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX

