



# MASTER PL-S 4 Pin



## MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S es una eficiente lámpara fluorescente de bajo nivel de vatios que se suele utilizar con finalidades decorativas y de orientación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 4 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electrónicos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

### Advertencias y seguridad

- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara, y también el equipo de control de HF aplicado- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto


Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	2G7 [2G7]	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Referencia de medición de flujo	Sphere	Operativos y eléctricos	
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	8,8 W
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Corriente de lámpara (nom.)	0,170 A
Flujo luminoso	570 lm	Controles y regulación	
Designación de color	Blanco frío (CW)	Regulable	Sí
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38	Aprobación y aplicación	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38	Clase de eficiencia energética	G
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	1,4 mg
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	73 lm/W	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,4 mg

# MASTER PL-S 4 Pin

Consumo energético kWh/1000 h	9 kWh
Número de registro EPREL	423594
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX
Nombre completo del producto	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026096370
Código de pedido	26096370


Código 12NC	927936284011
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500260963
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
Embalaje con código EAN/UPC	8711500260987

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	128 mm	145 mm	151,1 mm



## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX


# MASTER PL-S 4 Pin

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX

