



PL-S consumer products

PL-S 11W/827/2P 1BL/10

The 2-pin version is designed for operation on electromagnetic gear and is provided with a plug-in/pull-out lamp base. Not suitable for dimming.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G23 [G23]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	900 lm
Désignation de la couleur	Blanc incandescent
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	77 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	11,6 W
Courant lampe (nom.)	0,155 A


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	PL-S 11W/827/2P 1BL/10
Nom de produit complet	PL-S 11W/827/2P 1BL/10
Code EOC	871150063358325
Code de commande	63358325
Code 12NC	927936482715
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500633583
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500633590


PL-S consumer products

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 11W/827/2P 1BL/10	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - PL-S 11W/827/2P 1BL/10

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - PL-S 11W/827/2P 1BL/10



Life Expectancy Diagram - PL-S 11W/827/2P 1BL/10

PL-S consumer products

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - PL-S 11W/827/2P 1BL/10

