



MASTER PL-S 2 Pin



MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S es una lámpara fluorescente compacta de bajo nivel de vatios, utilizada normalmente con finalidades decorativas y de orientación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 2 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electromagnéticos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble. v

Advertencias y seguridad

- Utilizar únicamente con equipos de control electromagnético
- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- La regulación no es posible
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	
Base del casquillo	G23 [G23]	77 lm/W	
Referencia de medición de flujo	Sphere	Índice de reproducción cromática (IRC)	
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	10.000 hora(s)	82	
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Consumo de energía	
Flujo luminoso	900 lm	11,9 W	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Corriente de lámpara (nom.)	
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,44	0,155 A	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,403	Controles y regulación	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K	Regulable	
		No	
		Aprobación y aplicación	
		Clase de eficiencia energética	
		G	

MASTER PL-S 2 Pin


Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	1,4 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consumo energético kWh/1000 h	12 kWh
Número de registro EPREL	423597

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX
Nombre completo del producto	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026106970


Código de pedido	26106970
Código 12NC	927936483011
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500261069
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
Embalaje con código EAN/UPC	8711500261083

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 2 Pin

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

