



# MASTER PL-S 4P



## MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S er et effektivt, kompakt lysstofrør med lavt wattforbrug, der som regel bruges i dekorative og retningsbestemte armaturer. Den originale Philips-broteknologi garanterer en perfekt belysning i applikationen, hvilket resulterer i bedre belysning og højere virkningsgrad end den bøjede teknologi. Den firbenede version er designet til brug på elektroniske forkoblinger og fås med plug-in/pull-out-sokkel.

### Advarsler og sikkerhed

- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur, driftspositionen og en anvendt højfrekvent kontrolforkobling
- Lyskildens levetid reduceres ved hyppig tænding og slukning samt utilstrækkeligt forvarmede elektroder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data


| Generelle oplysninger             |                    | Farvegengivelsesindeks (CRI)     |         |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------|
| Fod                               | 2G7 [2G7]          | 82                               |         |
| Lysstrømsmålingsreference         | Sphere             |                                  |         |
| Lysteknisk                        |                    | Drift og el                      |         |
| Farvekode                         | 827 [CCT of 2700K] | Strømforbrug                     | 11,9 W  |
| Lysstrøm                          | 900 lm             | Lyskildens strømstyrke (nom.)    | 0,160 A |
| Farvetegnelse                     | Glødepære, hvid    | Lysstyringssystemer og dæmpning  |         |
| Kromaticitetskoordinat X (nom.)   | 0,463              | Dæmpbar                          | Ja      |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom.)   | 0,42               | Godkendelse og anvendelsesområde |         |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 2700 K             | Energieffektivitetsklasse        | G       |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 80 lm/W            | Indhold af kviksølv (Hg) (maks.) | 1,4 mg  |
|                                   |                    | Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)  | 1,4 mg  |

MASTER PL-S 4P

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 12 kWh                                 |
| EPREL-registreringsnummer | 423599                                 |
| Produktdata               |                                        |
| Ordreproduktnavn          | MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/<br>5X10BOX |
| Det fulde produktnavn     | MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/<br>5X10BOX |
| Full EOC                  | 871150026114470                        |
| Beskrivelse af lokal kode | 2055433400                             |


|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Ordrekode                                               | 26114470      |
| Materialenr. (12NC)                                     | 927936682711  |
| Lokal ordrekode                                         | 2055433400    |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                            | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                                  | 8711500261144 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig<br>emballage) | 50            |
| EAN/UPC – kasse                                         | 8711500261168 |

Målskitse



| Product                                | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max)  |
|----------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/<br>5X10BOX | 28 mm   | 13 mm    | 196 mm  | 214 mm  | 219,9 mm |



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 4P

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

