



MASTER PL-S 4 pinowe



MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S to wydajna kompaktowa świetlówka o niskiej mocy, używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego i orientacyjnego. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z lepszą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektronicznymi. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy, a także od użytego statecznika HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne podgrzanie elektrod skracają trwałość lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	2G7 [2G7]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	900 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły biały
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,463
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,42

Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	80 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	11,9 W
Lamp Current (Nom)	0,160 A

MASTER PL-S 4 pinowe

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	1,4 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	12 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423599

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX
------------------------------	------------------------------------


Pełna nazwa produktu	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026114470
Kod zamówienia	26114470
Materiał Nr (12NC)	927936682711
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500261144
Numerator - Packs per outer box	50
EAN/UPC - Opakowanie	8711500261168

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm



Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-S 4 pinowe

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

