



MASTER PL-S 4 ακίδων



MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

Ο MASTER PL-S είναι ένας αποδοτικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού χαμηλής τάσης, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται για διακοσμητικούς σκοπούς και σε εφαρμογές προσανατολισμού. Η πρωτότυπη, κατοχυρωμένη με ευρεσιτεχνία, τεχνολογία γέφυρας της Philips εγγυάται βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή, επιτρέποντας περισσότερο φως και υψηλότερη απόδοση από την τεχνολογία bended. Η έκδοση 4 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα βυσματωτής εισαγωγής/αποσπώμενης εξαγωγής.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα, όπως και τα εφαρμοζόμενα όργανα λειτουργίας HF
- Μικρότερη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε περίπτωση συχνών ενεργοποιήσεων/απενεργοποιήσεων και πλημμελώς προθερμασμένων ηλεκτροδίων
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες			
Βάση-κάλυμα	2G7 [2G7]	Συντεταγμένη χρωματικότητα Υ (ονομ.)	0,403
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	82 lm/W
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
Φωτεινή ροή	900 lm	Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)	Κατανάλωση ενέργειας	11,9 W
Συντεταγμένη χρωματικότητα Χ (ονομ.)	0,44		

MASTER PL-S 4 ακίδων

Ένταση ρεύματος λαμπήρα (ονομ.)	0,160 A
---------------------------------	---------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
--------------------	-----

Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	1,4 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	12 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423600

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
-----------------------------	--


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150026119970
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	PLS11W/83/4P
Κωδικός παραγγελίας	26119970
Αρ. υλικού (12NC)	927936683011
Τοπικός κωδικός	PLS11W/83/4P
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500261199
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500261212

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 4 ακίδων

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

