



# MASTER PL-S 4 ακίδων



## MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX

Ο MASTER PL-S είναι ένας αποδοτικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού χαμηλής τάσης, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται για διακοσμητικούς σκοπούς και σε εφαρμογές προσανατολισμού. Η πρωτότυπη, κατοχυρωμένη με ευρεσιτεχνία, τεχνολογία γέφυρας της Philips εγγυάται βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή, επιτρέποντας περισσότερο φως και υψηλότερη απόδοση από την τεχνολογία bended. Η έκδοση 4 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα βυσματωτής εισαγωγής/αποσπώμενης εξαγωγής.

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα, όπως και τα εφαρμοζόμενα όργανα λειτουργίας HF
- Μικρότερη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε περίπτωση συχνών ενεργοποιήσεων/απενεργοποιήσεων και πλημμελώς προθερμασμένων ηλεκτροδίων
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### Δεδομένα Προϊόντων


| Γενικές πληροφορίες                  |                    |                                                      |         |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------|
| Βάση-κάλυμα                          | 2G7 [2G7]          | Συντεταγμένη χρωματικότητα Υ (ονομ.)                 | 0,38    |
| Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής       | Sphere             | Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 4000 K  |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού      |                    | Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)            | 82 lm/W |
| Κωδικός χρώματος                     | 840 [CCT of 4000K] | Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)                    | 80      |
| Φωτεινή ροή                          | 880 lm             | Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας                |         |
| Ανάθεση χρωμάτων                     | Ψυχρό λευκό (CW)   | Κατανάλωση ενέργειας                                 | 11,9 W  |
| Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.) | 0,38               |                                                      |         |

## MASTER PL-S 4 ακίδων

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)                 | 0,160 A                                |
| <b>Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης</b> |                                        |
| Με ρύθμιση έντασης                               | Ναι                                    |
| <b>Έγκριση και Εφαρμογή</b>                      |                                        |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης                       | G                                      |
| Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)            | 1,4 mg                                 |
| Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)           | 1,4 mg                                 |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες               | 12 kWh                                 |
| Αρ. εγγραφής EPREL                               | 423601                                 |
| <b>Στοιχεία προϊόντος</b>                        |                                        |
| Όνομα παραγγέλιας προϊόντος                      | MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/<br>5X10BOX |


|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Πλήρες όνομα προϊόντος                     | MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/<br>5X10BOX |
| Full EOC                                   | 871150026122970                        |
| Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B | PLS11W/84/4P                           |
| Κωδικός παραγγελίας                        | 26122970                               |
| Αρ. υλικού (12NC)                          | 927936684011                           |
| Τοπικός κωδικός                            | PLS11W/84/4P                           |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία        | 1                                      |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη                      | 8711500261229                          |
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 50                                     |
| EAN/UPC - Κιβώπο                           | 8711500261243                          |

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product                                | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max)  |
|----------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/<br>5X10BOX | 28 mm   | 13 mm    | 196 mm  | 214 mm  | 219,9 mm |



### Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX


## MASTER PL-S 4 ακίδων

### Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX

