



PL-Q 2P



PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysstofrør, der som regel bruges i armaturer til dekorativ belysning. Lysstofrøret giver både energibesparelser og indretningsfrihed, idet den lave indbyggede højde og ensartede belysning gør det muligt at montere lysstofrøret på flade loft- eller vægarmaturer. Varianten med tobenet sokkel er designet til brug på elektromagnetiske forkoblinger.

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes sammen med elektromagnetiske forkoblinger
- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur og driftspositionen
- Dæmpning er ikke mulig
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Fod	GR8 [GR8]	81	
Lysstrømsmålingsreference	Sphere		
Levetid til 50 % fejl (nom.)	8.000 t		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Strømforbrug	16,2 W
Lysstrøm	1.050 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,195 A
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)		
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403	Dæmpbar	Nej
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K		
Lyseffekt (nominel) (nom.)	66,6 lm/W	Godkendelse og anvendelsesområde	
		Energieffektivitetsklasse	G
		Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	3 mg
		Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,0 mg

PL-Q 2P

Energiforbrug kWh/1000 t.	17 kWh
EPREL-registreringsnummer	423604
Produktdata	
Ordreprodukt navn	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX
Det fulde produkt navn	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX
Full EOC	871150026987425
Beskrivelse af lokal kode	2055402172
Ordrekode	26987425


Materialenr. (12NC)	927939083040
Lokal ordrekode	2055402172
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500269874
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8711500270016

Målskitse



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

Levetid

