



PL-Q 2 Pin



PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

A PL-Q egy magas hatásfokú, perec alakú kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágítást adó lámpatestekben használható. Miközben biztosítja az energiatakarékos működés minden előnyét, egyúttal belsőépítészeti szabadságot is ad a tervezőknek, különösen sík mennyezetek és fali lámpatestek esetén, alacsony beépítési magasságának és egyenletes fényének köszönhetően. A 2 érintkezős változat elektromágneses előtétetekkel történő használatra készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektromágneses előtéttel szabad használni.
- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója is befolyásolja.
- Nincs lehetőség a fényerő szabályozására.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ		Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	
Fejelés - foglalat	GR8 [GR8]	66,6 lm/W	
Fényárammérés referencia	Sphere	Szinvisztaadási index (CRI)	
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	8 000 h	81	
Technikai adatok		Működtetés és elektronika	
Színkód	830 [CCT of 3000K]	Teljesítményfelvétel	
Fényáram	1 050 lm	16,2 W	
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)	Fényforrás árama (névleges)	
Színérték X koordinátája (névleges)	0,44	0,195 A	
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,403	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Korrelált színhőmérséklet (név.)	3000 K	Szabályozható	
		Nem	
Tanúsítvány és alkalmazási területek		Energiahatékonysági osztály	
		G	

PL-Q 2 Pin


Higanytartalom (Hg) (maximum)	3 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	17 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423604
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX
Teljes terméknev	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX
Full EOC	871150026987425

Rendelési kód	26987425
Cikkszám (12NC)	927939083040
Helyi kód	PLQ1683
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500269874
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500270016

Méretezett rajza

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm


Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour – PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q 2 Pin

Élettartam



Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

